

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.835

# Prowadnice powietrza do szyn profilowych 19" TS IT

Stan: 24.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.835 - Prowadnice powietrza do szyn profilowych 19" TS IT

Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.



## Cechy

Nr kat.	DK 5501.835
Opis produktu	Z dookólną listwą szczotkową do bezkolizyjnego odgradzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
Zastosowania	Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
Materiał	Blacha stalowa Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	2 osłony pionowe 2 osłony poziome 4 listwy szczotkowe 4 elementy z pianki komórkowej PU Wraz z zestawem montażowym 6 paneli zaślepiających, 1 U

# Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Pionowe osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych szynach profilowych 19". Montaż poziomych osłon z listwami szczotkowymi jest możliwy tylko do przednich szyn profilowych 19".
Pasujący do	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	8,74 kg
Masa brutto	9,2 kg
Numer taryfy celnej	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis produktu	DK Prowadnica powietrza, SxW: 800x2200 mm, do szyn profilowych 482,6 mm (19") TS IT