


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.020 Moduł wentylatorowy

Stan: 21.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.020 - Moduł wentylatorowy do VX IT, TS IT, TX CableNet

W zależności od wersji do aktywnej wentylacji VX IT, TS IT lub TE 8000.



## Cechy

Nr kat.	DK 5502.020
Opis produktu	Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory.
Zastosowania	Do zastosowania w zintegrowanym wycięciu płyty dachowej
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	1 zespół wentylatorowy 2 wentylatory 1 regulator temperatury Kabel przyłączeniowy, otwarty Wraz z zestawem montażowym
Wydajność powietrza wentylatora (swobodna)	160/180
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wymiary	Szerokość: 340 mm Wysokość: 54 mm Głębokość: 550 mm
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna)	1514

## Cechy

Możliwości montażu	W VX IT z szer. x głęb. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 W TS IT z szer. x głęb. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 W TE 8000 z szer. x głęb. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Wskazówka	Podany poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pierwszego wentylatora Podłączenie poprzez puszkę rozdzielającą lub wtyk odpowiedni dla danego kraju
Poziom ciśnienia akustycznego wentylatora	37 dB(A)
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT TS IT
Zakres temperatury pracy	5 °C...55 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,3 kg
Masa brutto	4,38 kg
Numer taryfy celnej	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Opis produktu	DK Panel wentylatorowy, do zastosowania w płycie dachowej, z 2 wentylatorami, możliwość rozszerzenia do 6 wentylatorów, SxWxG: 340x59x550 mm

## Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności UK
-------------	-------------------------