


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025

Moduł wentylatorowy

Stan: 18.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Moduł wentylatorowy do VX IT, TS IT, TX CableNet

W zależności od wersji do aktywnej wentylacji VX IT, TS IT lub TE 8000.



Cechy

Nr kat.	DK 5502.025
Opis produktu	Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory.
Zastosowania	Do zastosowania w zintegrowanym wycięciu płyty dachowej
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	1 zespół wentylatorowy 2 wentylatory 1 regulator temperatury Kabel przyłączeniowy, otwarty Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 340 mm Wysokość: 59 mm Głębokość: 550 mm
Wskazówka	Podany poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pierwszego wentylatora Podłączenie poprzez puszkę rozdzielającą lub wtyk odpowiedni dla danego kraju

Cechy

Pasujący do	Typ obudowy: VX IT TS IT Szerokość: 800 mm 800 mm 800 mm Głębokość: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Opak.	1 szt.
Masa brutto	4,8 kg
Numer taryfy celnej	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Opis produktu	SK Panel wentylatorowy, do zastosowania w płycie dachowej, z 2 wentylatorami, możliwość rozszerzenia do 6 wentylatorów, SxWxG: 340x59x550 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności UK
-------------	-------------------------