

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102

Koryto kablowe

Stan: 07.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - Koryto kablowe do TS IT

Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.



Cechy

Nr kat.	DK 5502.102
Opis produktu	Koryto kablowe do zakrytego prowadzenia kabli. Zawsze wygodny dostęp do okablowania przez zawiasowaną lub opcjonalnie zdejmowaną pokrywę koryta. Koryto dysponuje możliwościami przeprowadzenia kabli do wnętrza obudowy i przez tylną ściankę koryta. Dołączone do koryta podstawki można zamontować zatrzaskowo na uchwytych kablowych koryta na różnej głębokości i w ten sposób poprawić prowadzenie kabli. Koryto kablowe alternatywnie może być przykręcane. Do zoptymalizowanego prowadzenia powietrza istnieje możliwość łączenia z zestawem szczotek do TS IT.
Korzyści	Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U Możliwość szeregowania plecy do pleców Koryto kablowe z możliwością zastosowania jako element zapobiegający mieszanemu się powietrza w separacji zimnej strefy Przepusty do kabli zamykane, z możliwością wyposażenia w komponenty zabudowy w standardzie montażowym 1 U
Materiał	Blacha stalowa Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z pokrywą i zestawem montażowym Wraz z 4 uchwyty do rezerw kabli

Cechy

Możliwości montażu	W TS IT z ramą montażową 482,6 mm (19") o wysokości 2200 mm
Jednostki wysokości	47 U
Wymiary	Szerokość: 95 mm Wysokość: 2.089 mm Głębokość: 150 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	9
Masa brutto	10
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703