

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.105 Koryto kablowe

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.105 - Koryto kablowe do TS IT, TE

Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.



Cechy

Nr kat.	DK 5502.105
Opis produktu	Kanał kablowy posiada obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną pokrywę i alternatywnie możliwość przykręcania.
Korzyści	Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U Możliwość szeregowania plecy do pleców
Materiał	Błacha stalowa Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z pokrywą i zestawem montażowym Wraz z 4 uchwytnymi do rezerw kabli
Jednostki wysokości	36 U
Pasujący do	Typ obudowy: TS IT TE Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm
Pasuje do szerokości	800 mm
Opak.	1 szt.
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Kanał kablowy, SxW: 800x2000 mm, 36 U, do TS IT, RAL 9005