

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.115 Uchwyt kablowy

Stan: 21.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.115 - Uchwyt kablowy do VX IT

Do prowadzenia kabli systemu U.

## Cechy

Nr kat.	DK 5502.115
Wersja	do szyn profilowych 19" VX IT standard
Opis produktu	Do strukturalnego prowadzenia kabli na płaszczyźnie montażowej 19" w krokach 1 U.
Korzyści	Łatwy, beznarzędziowy montaż poprzez bezpośrednie zatrzaśnięcie na szynie profilowej 19"
Materiał	Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor	RAL 9005
Możliwości montażu	Możliwość frontowego i bocznego montażu na szynie profilowej z przodu i z tyłu
Wskazówka	Możliwe prowadzenie kabli w połączeniu z przewodnikami powietrza
Wymiary	Szerokość: 14 mm Długość: 261 mm
Jednostki wysokości	6 U
Opak.	14 szt.
Waga netto	0,784 kg
Masa brutto	0,937 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Opis produktu	DK Uchwyt kablowy do TS IT, 6 U, RAL 9005