

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.120 Korytka kablowe

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.120 - Korytka kablowe do TS

Do mocowania i prowadzenia kabli w systemach sieciowych i serwerowych.



Cechy

Nr kat.	DK 5502.120
Korzyści	Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi Alternatywnie możliwość przykręcania Wielofunkcyjne otworowanie pod akcesoria do zarządzania okablowaniem
Zastosowania	Do umocowania oraz przeprowadzenia kabli w zastosowaniach sieciowych i serwerowych
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 9005
Wskazówka	Montaż przy szerokości 800 mm na całej głębokości, przy szerokości 600 mm montaż tylko za drugą płaszczyzną 19"
Wymiary	Szerokość: 115 mm
Długość	2.000: 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,6 kg

Cechy

Masa brutto	3,88 kg
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Opis produktu	DK Korytko kablowe, SxW: 115x2000 mm, do TS, RAL 9005
