


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.145 Koryto kablowe

Stan: 02.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.145 - Koryto kablowe do TS IT, TE

Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.



Cechy

Nr kat.	DK 5502.145
Opis produktu	Kanał kablowy posiada obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną pokrywę i alternatywnie możliwość przykręcania.
Korzyści	Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U Możliwość szeregowania plecy do pleców
Materiał	Błacha stalowa Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z pokrywą i zestawem montażowym Wraz z 4 uchwytami do rezerw kabli
Jednostki wysokości	42 U
Pasujący do	Typ obudowy: TS IT TE Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.200 mm
Pasuje do szerokości	800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	8,298 kg
Masa brutto	8,735 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Kanał kablowy, SxW: 800x2200 mm, 42 U, do TS IT, RAL 9005
