

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.265

**Panel przelotowy do kabli z listwą
szczotkową**

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.265 - Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Z otworem o wymiarach 390 x 40 mm (2 U) lub 390 x 20 mm (1 U) z wkładem szczotkowym, możliwość mocowania obejm kablowych.



Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Nr kat. | DK 5502.265 |
| Opis produktu | Do wygodnego, łatwego prowadzenia kabli między dwoma obszarami oddzielonymi od siebie całą płaszczyzną montażową, np. między obszarem przednim i tylnym płaszczyzny montażowej 19". |
| Zastosowania | Do zamknięcia i jednoczesnego poprowadzenia kabli w obszarach montażowych w 1 U, w standardzie montażowym 482,6 mm (19") |
| Materiał | Blacha stalowa Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB |
| Powierzchnia | Lakierowana |
| Wycięcie montażowe | Szerokość: 390 mm Wysokość: 40 mm |
| Wymiary | Szerokość: 482,6 mm |
| Jednostki wysokości | 2 U |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,7 kg |
| Masa brutto | 0,703 kg |
| Numer taryfy celnej | 73269098 |

Cechy

| | |
|---------------|---|
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Opis produktu | DK Panel przelotowy do kabli, 2 U, 482,6 mm (19"), SxW: 390x40 mm, RAL 9005 |
