

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5503.141

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT

Stan: 06.08.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5503.141 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, z ramą montażową 19"

TS IT, szczelna, do bezpośredniej klimatyzacji wnętrza szaf. Zabudowa wewnętrzna z ramą montażową 19" o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Cechy

Nr kat.	DK 5503.141
Materiał	Blacha stalowa Aluminium Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035 Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Zakres dostawy	Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcyldrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia. Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie) 12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem) 50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone) Paleta IPPC Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°

Cechy

Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.200 mm Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości	24 U
Jednostki wysokości	24 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu	147 mm / 105 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	545 mm
Design doors	pełne
Wersja płaszczyzn 19"	Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność	15 000 N
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe	Aluminium
Opak.	1 szt.
Waga netto	79,2 kg
Masa brutto	83,4 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	TS IT, rama montażowa 19", drzwi przeszkłone, szer. x wys. x głęb 800 x 1200 x 800 mm, 24 U

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Certyfikaty	Powierzchnia

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności