

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.131

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.131 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, z ramą montażową 19"

TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19" o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych oraz z klasą ochrony do IP 55.

Cechy

| | |
|----------------|---|
| Nr kat. | DK 5505.131 |
| Materiał | Blacha stalowa Aluminium Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm |
| Powierzchnia | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo |
| General colour | RAL 7035 |
| Kolor | Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035 Instalacja wewnętrzna: RAL 9005 |
| Zakres dostawy | Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylicyndrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone) Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie) 12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem) 50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone) Paleta IPPC |

Cechy

| | |
|--|---|
| Wymiary | Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 800 mm |
| Jednostki wysokości | 38 U |
| Jednostki wysokości | 38 U |
| Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu | 147 mm / 105 mm |
| Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym) | 545 mm |
| Design doors | zamknięta, IP 55 |
| Wersja płaszczyzn 19" | Rama montażowa 482,6 mm (19") |
| Obciążalność | 15 000 N |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi |
| Wskazówka | Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania W szafach o wysokości i głębokości 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm odpowiednie ściany boczne są dostępne opcjonalnie i są dostarczane jako zamontowane do szafy |
| Materiały podstawowe | Aluminium |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 114,4 kg |
| Masa brutto | 120,4 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Opis produktu | TS IT, rama montażowa 19", drzwi przeszklone, szer. x wys. x głęb 800 x 1800 x 800 mm, 38 U, IP 55 |

Aprobaty

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
| Certyfikaty | Powierzchnia Klasa ochrony |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności |
