


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.131

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.131 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, z ramą montażową 19"

TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19" o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych oraz z klasą ochrony do IP 55.

Cechy

Nr kat.	DK 5507.131
Materiał	Blacha stalowa Aluminium Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035 Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Zakres dostawy	Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylicyndrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone) Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie) 12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem) 50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone) Paleta IPPC

Cechy

Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości	42 U
Jednostki wysokości	42 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu	147 mm / 105 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	545 mm
Design doors	zamknięta, IP 55
Wersja płaszczyzn 19"	Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność	15 000 N
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania W szafach o wysokości i głębokości 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm odpowiednie ściany boczne są dostępne opcjonalnie i są dostarczane jako zamontowane do szafy
Materiały podstawowe	Aluminium
Opak.	1 szt.
Waga netto	122,5 kg
Masa brutto	128 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	TS IT, rama montażowa 19", drzwi przeszklone, szer. x wys. x głęb 800 x 2000 x 800 mm, 42 U, IP 55

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Certyfikaty	Powierzchnia Klasa ochrony
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
