


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5512.131

## Szafa sieciowa/serwerowa TS IT

Stan: 21.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5512.131 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, z ramą montażową 19"

TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19" o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych oraz z klasą ochrony do IP 55.

## Cechy

|                |   |
|----------------|---|
| Nr kat.        | DK 5512.131   |
| Materiał       | Blacha stalowa<br>Aluminium<br>Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm   |
| Powierzchnia   | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo<br>Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo<br>Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo   |
| General colour | RAL 7035  |
| Kolor          | Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035<br>Instalacja wewnętrzna: RAL 9005  |
| Zakres dostawy | Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową<br>Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°<br>Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°<br>Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylicyndrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E<br>Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta<br>Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne<br>Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości<br>Uszczelka szeregową i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)<br>Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)<br>12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)<br>50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)<br>Paleta IPPC |

# Cechy

|  |   |
|--|---|
| Wymiary  | Szerokość: 800 mm<br>Wysokość: 2.200 mm<br>Głębokość: 800 mm  |
| Jednostki wysokości  | 47 U  |
| Jednostki wysokości  | 47 U  |
| Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu | 147 mm / 105 mm   |
| Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)                    | 545 mm  |
| Design doors   | zamknięta, IP 55  |
| Wersja płaszczyzn 19"  | Rama montażowa 482,6 mm (19")   |
| Obciążalność   | 15 000 N  |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529                                  | IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi  |
| Wskazówka  | Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania<br>W szafach o wysokości i głębokości 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm odpowiednie ściany boczne są dostępne opcjonalnie i są dostarczane jako zamontowane do szafy |
| Materiały podstawowe   | Aluminium   |
| Opak.  | 1 szt.  |
| Waga netto   | 110 kg  |
| Masa brutto  | 120 kg  |
| Numer taryfy celnej  | 94032080  |
| ETIM 9   | EC002499  |
| ECLASS 8.0   | 27180207  |
| Opis produktu  | TS IT, rama montażowa 19", drzwi przeszklone, szer. x wys. x głęb 800 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55  |

# Aprobaty

---

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)            |
| Certyfikaty | Powierzchnia<br>Klasa ochrony |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności          |

---