

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.130

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT

Stan: 05.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.130 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, z szynami profilowymi 19"

TS IT, zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych oraz z klasą ochrony do IP 55.

Cechy

Nr kat.	DK 5514.130
Materiał	Blacha stalowa Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035 Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Zakres dostawy	Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową 12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem) 50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone) Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.200 mm Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości	47 U
Jednostki wysokości	47 U

Cechy

Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	745 mm
Obciążalność	15 000 N
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Uwaga dot. nr kat.	W przypadku zabudowy wolnostojącej zamówić szafę z zamontowanymi, przykręconymi ścianami bocznymi
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe	Aluminium
Opak.	1 szt.
Waga netto	126,7 kg
Masa brutto	139 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ECLASS 8.0	27180207

Aprobaty

Certyfikaty	Klasa ochrony
-------------	---------------