



DK 5514.141 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, z ramą montażową 19"

TS IT, szczelna, do bezpośredniej klimatyzacji wnętrza szaf. Zabudowa wewnętrzna z ramą montażową 19" o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Cechy

Nr kat.	DK 5514.141
Materiał	Blacha stalowa Aluminium Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035 Instalacja wewnętrzna: RAL 9005

Cechy

Zakres dostawy	<p>Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową</p> <p>Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°</p> <p>Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcyldrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E</p> <p>Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości</p> <p>Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.</p> <p>Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)</p> <p>12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)</p> <p>50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)</p> <p>Paleta IPPC</p> <p>Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy</p> <p>Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°</p>
Wymiary	<p>Szerokość: 800 mm</p> <p>Wysokość: 2.200 mm</p> <p>Głębokość: 1.000 mm</p>
Jednostki wysokości	47 U
Jednostki wysokości	47 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu	87 mm / 165 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	745 mm
Design doors	pełne
Wersja płaszczyzn 19"	Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność	15 000 N
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe	Aluminium

Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	113,4 kg
Masa brutto	119,4 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	TS IT, rama montażowa 19", drzwi przeszkłone, szer. x wys. x głęb 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Certyfikaty	Powierzchnia
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności