


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5541.245

Szafa kolokacyjna TX

Stan: 27.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5541.245 - Szafa kolokacyjna TX

Świat IT zmienia się, a utrzymującym się trendem jest centralizacja IT w większych centrach danych. Naszą odpowiedzią są TX Colo, idealnie przystosowane do zastosowań w dużych centrach danych. Dzięki przemyślanej konfiguracji, TX Colo są natychmiast gotowe do użycia i dostosowane do aplikacji klientów!



Cechy

Nr kat.	TX 5541.245
Wersja	Standard
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: lakierowana Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Rama obudowy i dach: RAL 7035 Drzwi: RAL 7035 Uchwyt i zawiasy: RAL 9005

Cechy

Zakres dostawy	Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową Drzwi z blachy stalowej przednie, wentylowane, zawiasy 130° Drzwi tylne z blachy stalowej, dzielone, wentylowane, zawiasy 130° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort VX z kodem cyfrowym Płyta dachowa, z wejściem kablowym po pełnej głębokości szafy, z lewej i z prawej strony Ściana działowa, zamontowane po lewej stronie szafy Korytka kablowe 150 mm, zamontowane z tyłu po prawej stronie szafy 10 nakrętek klatkowych ze śrubą (dołączone) Akcesoria do uziemienia (załączone luzem) Szyny profilowe, 482,6 mm (19") Prowadnica powietrza Zestaw do łączenia szeregowego (dołączony luzem)
Grubość materiału drzwi	1,2 mm
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.450 mm Głębokość: 1.200 mm
Jednostki wysokości	52 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
Mocowanie 19"	Szafa o szerokości 800 mm zamontowana na poprzeczkach
Wersja	Standard
Wersja dachu	Płyta dachowa, z wejściem kablowym po pełnej głębokości szafy, z lewej i z prawej strony
Design doors	Drzwi wentylowane
Wersja drzwi tylnych	Drzwi z blachy stalowej, wentylowane Dwuczęściowe Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 78 %

Cechy

Wersja drzwi przednich	Drzwi z blachy stalowej, wentylowane Drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane Jednoczęściowa Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 78 %
Wersja podłogi	otwarty
Wersja pozycji szyn profilowych	Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Obciążalność	15 000 N
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Opak.	1 szt.
Waga netto	145 kg
Masa brutto	151 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	TX Szafa serwerowa Colocation, SxWxG: 800x2450x1200 mm, 52 U, przednie drzwi z blachy stalowej wentylowane, tylne drzwi z blachy stalowej wentylowane, dzielone pionowo, zawiasy 130° z przodu i z tyłu

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---