

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5830.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Stan: 22.09.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5830.600 - Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Możliwość rozbudowy z wykorzystaniem akcesoriów systemu VX25. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych a duże szerokości szaf zastępują małe kombinacje szeregowo.



Cechy

| | |
|--------------|---|
| Nr kat. | SE 5830.600 |
| Materiał | Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana |
| Kolor | RAL 7035 |

Cechy

| | |
|---|--|
| Zakres dostawy | Obudowa u góry i z boku zamknięta Drzwi W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa Blachy podłogowe Ściana tylna odkręcana Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe 18 x 39 mm Ściana tylna, jednoczęściowa |
| Wymiary | Szerokość: 600 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 400 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 499 mm x 1.696 mm |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA | NEMA 12 |
| Type rating według UL 50E | Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12 |
| Kod IK | IK10 |
| Ilość drzwi | 1 |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 96.39 |
| Masa brutto | 97.4 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 371,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| EAN | 4028177959156 |
| E-Number Sweden | E3465407 |

Cechy

| | |
|------------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprobaty

| | |
|-------------|--|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
| Certyfikaty | Powierzchnia Klasa ochrony |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK PCF-declaration |
