


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5850.580

## Systemowa szafa pojedyncza SE 8

Stan: 04.02.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5850.580 - Systemowa szafa pojedyncza SE 8 IP 66/ NEMA 4X

Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66 / NEMA 4X. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.

## Cechy

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                 | SE 5850.580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis produktu                           | Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń.                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiał                                | Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty<br>Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty<br>Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty<br>Podłoga: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm<br>Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia                            | Obudowa, ściana tylna i drzwi: szlif prosty, ziarno 400<br>Płyta montażowa: ocynkowana<br>Podłoga: bez powłoki                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zakres dostawy                          | Obudowa u góry i z boku zamknięta<br>Drzwi<br>Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę<br>Ściana tylna odkręcana<br>Płyta montażowa<br>Podłoga, zamknięta<br>Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm<br>2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm                                                                                              |
| Wymiary                                 | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 1.600 mm<br>Głębokość: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 499 mm x 1.496 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529           | IP 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Cechy

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ochrony NEMA   | NEMA 4X<br>NEMA 3R                                                                                                                     |
| Wskazówka            | Z uwagi na twardość materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym. |
| Materiały podstawowe | Stal nierdzewna                                                                                                                        |
| Opak.                | 1 szt.                                                                                                                                 |
| Waga netto           | 92.4                                                                                                                                   |
| Masa brutto          | 94.4                                                                                                                                   |
| EAN                  | 4028177696747                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0           | 27180101                                                                                                                               |

## Aprobaty

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)                              |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |