

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.580

Systemowa szafa pojedyncza SE 8

Stan: 25.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.580 - Systemowa szafa pojedyncza SE 8 IP 66/ NEMA 4X

Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66 / NEMA 4X. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.

Cechy

Nr kat.	SE 5852.580
Opis produktu	Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń.
Materiał	Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Podłoga: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Obudowa, ściana tylna i drzwi: szlif prosty, ziarno 400 Płyta montażowa: ocynkowana Podłoga: bez powłoki
Zakres dostawy	Obudowa u góry i z boku zamknięta Drzwi Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Ściana tylna odkręcana Płyta montażowa Podłoga, zamknięta Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 500 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	699 mm x 1.696 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66

Cechy

Klasa ochrony NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Wskazówka	Z uwagi na twardość materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym.
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna
Opak.	1 szt.
Waga netto	126
Masa brutto	132
Numer taryfy celnej	94032080
EAN	4028177696754
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK