

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.500

Systemowa szafa pojedyncza SE 8

Stan: 06.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5854.500 - Systemowa szafa pojedyncza SE 8 Stal nierdzewna

Szerokości szaf od 600 do 1200 mm. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.



Cechy

| | |
|---------------|--|
| Nr kat. | SE 5854.500 |
| Opis produktu | Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń. |
| Materiał | Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Obudowa, drzwi i ściana tylna: szlif prosty, ziarno 400 Płyty podłogi: bez powłoki Płyta montażowa: ocynkowana |

Cechy

| | |
|---|---|
| Zakres dostawy | Obudowa u góry i z boku zamknięta Drzwi W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Ściana tylna odkręcana Płyta montażowa Blachy podłogowe Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm |
| Wymiary | Szerokość: 1.000 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 400 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 899 mm x 1.696 mm |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| Kod IK | IK10 |
| Ilość drzwi | 1 |
| Wskazówka | Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym. |
| Materiały podstawowe | Stal nierdzewna |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 133 kg |
| Masa brutto | 140,4 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis produktu | SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1000x1800x400 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu |

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK