


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6106.500

Podpora stojąca, otwarta

Stan: 25.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6106.500 - Podpora stojąca, otwarta

Podpora stojąca otwarta, umożliwiająca dodatkowe wprowadzanie kabli z wstępnie konfekcjonowanymi wtykami.



Cechy

Nr kat.	CP 6106.500
Opis produktu	Spawana alternatywa podpory stojącej, kompletna. Do dodatkowego wprowadzania kabli konfekcjonowanymi wtykami.
Materiał	Stal
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Obciążalność (statyczna)	40 kg
Wymiary	Wysokość: 1.095 mm
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	22,5 kg
Masa brutto	22,691 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604
Opis produktu	CP Podpora stojąca, otwarta, CP 60, SxWxG: 400x1095x400 mm