


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000

Rolki transportowe

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6148.000 - Rolki transportowe

Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio do szafy.

Cechy

Nr kat.	CP 6148.000
Opis produktu	Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio do szafy.
Kolor	Czarny z szarą bieżnią
Zakres dostawy	4 rolki transportowe, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady. Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Typ obudowy: VX Typ obudowy: VX IT Typ obudowy: TS Typ obudowy: TS IT Typ obudowy: VX SE Typ obudowy: PC Typ obudowy: TP Części dolne Typ obudowy: IW Typ obudowy: Data Rack Typ obudowy: Chiller
Clearande floor	85 mm
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element	750 N
Pasuje do nr kat.	6106.200 6106.300
Wymiary	Gwint: M12 x 20
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,115 kg
Masa brutto	1,293 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

Cechy

Opis produktu

CP Rolki sparowane, 2 z blokadą / 2 bez blokady, statyczne
obciążenie na rolkę 75 kg