

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.300**

**Sprzęg obudowy CP 60**

Stan: 15.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.300 - Sprzęg obudowy CP 60 do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego 60

## Cechy

Nr kat.	CP 6206.300
Opis produktu	Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego 60
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami Kołki gwintowane Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Obrotowy/odchylany w pionie	tak
Rotation angle/swivel area	ok. 310°, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt obrotu
Opak.	1 szt.
Waga netto	2 kg
Masa brutto	2,28 kg
Numer taryfy celnej	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	CP Sprzęg obudowy CP 60, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

## Aprobaty

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent