

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.400

Przystawka przechylania 10°

Stan: 08.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.400 - Przystawka przechylenia 10° do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Do montażu między sprzęgiem obudowy systemu 60/120 lub mocowaniem systemu 60/120 lub sprzęgiem kątowym systemu 60/120, a obudową obsługi.

Cechy

Nr kat.	CP 6206.400
Wersja	Do montażu między obudową obsługi a Sprzęg CP 60/120/180, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Mocowanie CP 60/120, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Sprzęg kątowy 90°, CP 60/120 dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Opis produktu	Do montażu między sprzęgiem obudowy systemu 60/120 lub mocowaniem systemu 60/120 lub sprzęgiem kątowym systemu 60/120, a obudową obsługi.
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami Zestaw montażowy
Rifid y/n	tak
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,6 kg
Masa brutto	0,617 kg
Numer taryfy celnej	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	CP Przystawka przechylenia 10°, CP 60/120, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent