

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

**Konsola przyłączeniowa VESA
75/100**

Stan: 09.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - Konsola przyłączeniowa VESA 75/100

Do tylnego podłączenia płaskich obudów obsługi, zwykłych monitorów i komputerów przemysłowych PC z uchwytem VESA 75/100. Podłączenie do systemów ramienia nośnego Rittal CP 40 i CP 60 oraz CP 120 przez adapter przyłącza Ø 130 mm na prostokątne 120 x 65 mm.



Cechy

Nr kat.	CP 6206.480
Wersja	Podłączenie do systemów ramienia nośnego Rittal
Opis produktu	Do tylnego podłączenia płaskich obudów obsługi, zwykłych monitorów i komputerów przemysłowych PC z uchwytem VESA 75/100.
Korzyści	Szybki i łatwy montaż, przez jedną osobę, poprzez wywiercone otwory Więcej miejsca na instalację i serwisowanie Możliwe doprowadzenie kabli do urządzeń poza i pod konsolą Zdemontowana pokrywa zapewniająca łatwe przeprowadzanie kabli i dostępność do wewnętrznych przyłączy urządzeń Zintegrowane możliwości mocowania kabli Pokrywa i śruby zabezpieczone przed zgubieniem
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Kolor	Konsola przyłączeniowa: RAL 7035 Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy	Wraz z uszczelką i zestawem montażowym Opaski do mocowania kabli
Rifid y/n	tak

Cechy

Wskazówka	W zależności od zastosowania potrzebne jest mocowanie, sprzęg, przystawka przechylenia lub adapter
Obciążalność	800 N
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,5 kg
Masa brutto	2,775 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Opis produktu	CP Konsola przyłączeniowa VESA 75/100

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja producent
-------------	----------------------