


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.620**

**Przegub pośredni CP 60**

Stan: 28.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.620 - Przegub pośredni CP 60

Do przechylnego połączenia poziomych profili nośnych w przebiegu systemu ramienia nośnego. Zdejmowane pokrywy do łatwego przeprowadzania kabli.

## Cechy

Nr kat.	CP 6206.620
Opis produktu	Do przechylnego połączenia poziomych profili nośnych w przebiegu systemu ramienia nośnego. Zdejmowane pokrywy do łatwego przeprowadzania kabli.
Materiał	Przegub pośredni: odlew aluminiowy Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor	Przegub pośredni: RAL 7035 Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami Kołki ograniczające kąt obrotu Śruby regulujące Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Obrotowy/odchylany w pionie	tak
Rotation angle/swivel area	ok. 330° Poprzez zastosowanie załączonych śrub można ograniczyć kąt obrotu
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,14 kg
Masa brutto	3,24 kg
Numer taryfy celnej	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	CP Przegub pośredni CP 60

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent