


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.740

Przegub ścienny CP 60

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.740 - Przegub ścienny CP 60 Odgałęzienie poziome

Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn poziomych. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.

Cechy

Nr kat.	CP 6206.740
Opis produktu	Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn poziomych. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
Materiał	Przegub ścienny: odlew aluminiowy Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor	Przegub ścienny: RAL 7035 Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami Kołki ograniczające kąt obrotu Śruby regulujące Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Obrotowy/odchylany w pionie	tak
Rotation angle/swivel area	ok. 330° Poprzez zastosowanie załączonych śrub można ograniczyć kąt obrotu
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,8 kg
Masa brutto	3,88 kg
Numer taryfy celnej	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	CP Przegub ścienny CP 60, odgałęzienie poziome

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent