


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6206.850

## Przegub obrotowy

Stan: 21.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.850 - Przegub obrotowy z wysięgnikiem lub bez niego

Do bezpośredniej, wychylnej integracji w maszynach i urządzeniach.

## Cechy

Nr kat.	CP 6206.850
Wersja	Przegub obrotowy z wysięgnikiem
Opis produktu	Do bezpośredniej, wychylnej integracji w maszynach i urządzeniach.
Korzyści	Ze zintegrowanym ograniczeniem kąta obrotu
Zastosowania	Konstrukcja obudowy wisząca lub siedząca
Kolor	RAL 7024/7035
Jib length	200 mm
Możliwości montażu	Pasuje do obudów z przyłączem ramienia nośnego Ø 130 mm
Obciążalność (statyczna)	700 N
Rotation angle/swivel area	ok. 310° Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt obrotu
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,66 kg
Masa brutto	2,86 kg
Numer taryfy celnej	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Opis produktu	Przegub obrotowy CP z wysięgnikiem, do zabudowy naściennej

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent