


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.870

Przegub obrotowy

Stan: 02.04.2026 (Źródło: rittal.pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.870 - Przegub obrotowy z wysięgnikiem lub bez niego

Do bezpośredniej, wychylnej integracji w maszynach i urządzeniach.

Cechy

Nr kat.	CP 6206.870
Wersja	Przegub obrotowy bez wysięgnika
Opis produktu	Do bezpośredniej, wychylnej integracji w maszynach i urządzeniach.
Korzyści	Ze zintegrowanym ograniczeniem kąta obrotu
Zastosowania	Konstrukcja obudowy wisząca lub siedząca
Kolor	RAL 7035
Możliwości montażu	Pasuje do obudów z przyłączem ramienia nośnego Ø 130 mm
Obciążalność (statyczna)	700 N
Rotation angle/swivel area	ok. 310° Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt obrotu
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,36 kg
Masa brutto	1,46 kg
Numer taryfy celnej	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Opis produktu	Przegub obrotowy CP bez wysięgnika, do integracji w maszynach

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent