


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6212.700**

**Przegub nasadowy CP 120**

Stan: 26.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.700 - Przegub nasadowy CP 120 Odgałęzienie poziome

Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdemontowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.

## Cechy

Nr kat.	CP 6212.700
Opis produktu	Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdemontowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
Materiał	Przegub nasadowy: odlew aluminiowy Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor	Przegub nasadowy: RAL 7035 Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami Kołki ograniczające kąt obrotu Śruby regulujące Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Obrotowy/odchylany w pionie	tak
Rotation angle/swivel area	ok. 330° Poprzez zastosowanie załączonych śrub / płytki zderzakowej można ograniczyć kąt obrotu
Opak.	1 szt.
Waga netto	5,75 kg
Masa brutto	5,86 kg
Numer taryfy celnej	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

# Cechy

---

Opis produktu

CP Przegub nasadowy CP 120, odgałęzienie poziome

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent