

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.720

Przegub nasadowy CP 120

Stan: 08.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.720 - Przegub nasadowy CP 120 Odgałęzienie pionowe

Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku.

Cechy

Nr kat.	CP 6212.720
Opis produktu	Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku.
Materiał	odlew aluminiowy
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami Kołki ograniczające kąt obrotu Śruby regulujące Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Obrotowy/odchylany w pionie	tak
Rotation angle/swivel area	ok. 330° Poprzez zastosowanie załączonych śrub można ograniczyć kąt obrotu
Opak.	1 szt.
Waga netto	5 kg
Masa brutto	5,42 kg
Numer taryfy celnej	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	CP Przegub nasadowy CP 120, odgałęzienie pionowe

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent