


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.110 Profil nośny CP 180

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.110 - Profil nośny CP 180 otwarty

Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności, duże kanały prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie.

## Cechy

Nr kat.	CP 6218.110
Opis produktu	Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności, duże kanały prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie.
Materiał	Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor	Profil nośny: RAL 7035 Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy	Profil nośny Pokrywa zatrzaskowa
Długość	1000 mm
Wymiary	Szerokość: 90 mm Wysokość: 160 mm Długość: 1.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	10,377 kg
Masa brutto	10,923 kg
Numer taryfy celnej	76042100

## Cechy

---

ETIM 9

EC000882

---

ECLASS 8.0

27400556

---

Opis produktu

CP Profil nośny CP 180 otwarty, dł.: 1000 mm

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent