

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6315.100

## Obudowa obsługi z uchwytami

Stan: 24.02.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.100 - Obudowa obsługi z uchwytemi

Stalowa obudowa obsługi z uchwytemi w nowoczesnej stylistyce, z wykresem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60 / 120 / 180, dostęp serwisowy do wyboru z przodu lub z tyłu, aluminiowa płyta przednia demontowana, w łatwy sposób, do obróbki, klasa ochrony IP 55



## Cechy

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.        | CP 6315.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał       | Obudowa i drzwi: blacha stalowa<br>Uchwyty: aluminium<br>Płyta frontowa: aluminium<br>Pokrywy: tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                         |
| Powierzchnia   | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny<br>Uchwyt: naturalnie anodowane<br>Płyta frontowa: naturalnie anodowana                                                                                                                                                |
| Kolor          | Obudowa i drzwi: RAL 7035<br>Uchwyt: naturalnie anodowane<br>Płyta frontowa: naturalnie anodowana<br>Pokrywy: podobny do RAL 7024                                                                                                                                                                                        |
| Zakres dostawy | Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm<br>Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią<br>Boczne uchwyty i osłony<br>Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm<br>Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi TS |

# Cechy

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                        | Szerokość: 300 mm<br>Wysokość: 300 mm<br>Głębokość: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wersja                         | Dostęp serwisowy od przodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wskazówka                      | Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy<br>Opcjonalnie: przyłączy ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić<br>Systemy zamykania do dostępu serwisowego z przodu: wkładki zamka 41 mm, wykonanie C, cylindry bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie C |
| Materiały podstawowe           | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uwaga dot. nr kat.             | pasująca płyta montażowa 5050.432 z torbą wysyłkową 5050.507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zamknięcie                     | Wersja z zamknięciem: sierpowaty element zamykający<br>Liczba zamknięć: 1<br>Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opak.                          | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga netto                     | 6,958 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa brutto                    | 7,324 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numer taryfy celnej            | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis produktu                  | CP Obudowa obsługi z uchwytami, SxWxG: 300x300x210 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy z przodu                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Aprobaty

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |
|-------------|-------------------------------------------------|