

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.000

Obudowa obsługi z uchwytyami

Stan: 14.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.000 - Obudowa obsługi z uchwytemi

Stalowa obudowa obsługi z uchwytemi w nowoczesnej stylistyce, z wycięciem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60 / 120 / 180, dostęp serwisowy do wyboru z przodu lub z tyłu, aluminiowa płyta przednia demontowana, w łatwy sposób, do obróbki, klasa ochrony IP 55



Cechy

Nr kat.	CP 6320.000
Materiał	Obudowa i drzwi: blacha stalowa Uchwyty: aluminium Płyta frontowa: aluminium Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Uchwyt: naturalnie anodowane Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Kolor	Obudowa i drzwi: RAL 7035 Uchwyt: naturalnie anodowane Płyta frontowa: naturalnie anodowana Pokrywy: podobny do RAL 7024
Zakres dostawy	Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią Boczne uchwyty i osłony Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnątrz otworami systemowymi TS

Cechy

Wymiary	Szerokość: 300 mm Wysokość: 200 mm Głębokość: 155 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Wersja	Dostęp serwisowy od tyłu.
Wskazówka	Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy Opcjonalnie: przyłączy ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić Systemy zamykania do dostępu serwisowego z tyłu: wkładki zamka 27 mm, wykonanie A, cylindry bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie B
Materiały podstawowe	Aluminium
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Liczba zamknięć: 1 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,29 kg
Masa brutto	4,38 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Opis produktu	CP Obudowa obsługi z uchwytami, SxWxG: 300x200x155 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy z tyłu

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---