

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# Obudowa TFT w wersji stołowej do 24"

Stan: 26.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Obudowa TFT w wersji stołowej do 24"

Zintegrowane mocowanie VESA 75/100. Efektywne i skuteczne zabezpieczenie zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej do 24" w formacie 16:9/16:10 Wysoka klasa ochrony IP 65.

## Cechy

Nr kat.	CP 6321.000
Wersja	Pojedyncza szyba ze szkła bezpiecznego
Opis produktu	Do montażu zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej ekranu do 24" w formacie 16:9/16:10
Materiał	Obudowa i drzwi: blacha stalowa Uchwyty: aluminium Pokrywy: tworzywo sztuczne Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne Uchwyt monitora: Blacha stalowa
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Uchwyt: naturalnie anodowane
Kolor	Obudowa i drzwi: RAL 7035 Uchwyt: naturalnie anodowane Pokrywy: podobny do RAL 7024
Zakres dostawy	Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm Szyba Uchwyt do monitorów z mocowaniem VESA 75/100 Boczne uchwyty i osłony Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony Zamknięcie dźwigenkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wymiary	Szerokość: 650 mm Wysokość: 450 mm Głębokość: 155 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 65
Liczba zamknięć	1

## Cechy

Wskazówka	Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy Opcjonalnie: przyłączyce ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić Wkładka zamka, wymienna na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A, cylinder bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie B
Materiały podstawowe	Aluminium
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Liczba zamknięć: 1 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	16,468 kg
Masa brutto	17,335 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Opis produktu	CP Obudowa obsługi do monitorów biurkowych TFT o przekątnej ekranu do 24", SxWxG: 650x450x155 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium

## Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---