


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Obudowy obsługi AX do TFT w wersji stołowej do 24"

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Obudowy obsługi AX do TFT w wersji stołowej do 24"

Obudowa TFT 24" w wersji stołowej na bazie AX, blacha stalowa, ze zintegrowanym mocowaniem VESA 75/100. Efektywne i skuteczne zabezpieczenie zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej do 24" w formacie 16:9/16:10. Wysoka klasa ochrony IP 65.



Cechy

Nr kat.	AX 6321.050
Opis produktu	Do montażu zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej ekranu do 24" w formacie 16:9/16:10
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Uchwyty: aluminium Pokrywy: tworzywo sztuczne Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne Uchwyt monitora: Blacha stalowa
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Uchwyt: naturalnie anodowane
General colour	RAL 7035
Kolor	Obudowa i drzwi: RAL 7035 Uchwyt: naturalnie anodowane Pokrywy: podobny do RAL 7024

Cechy

Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami, z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm Szyba Uchwyt do monitorów z mocowaniem VESA 75/100 Boczne uchwyty i osłony Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi
Wymiary	Szerokość: 650 mm Wysokość: 450 mm Głębokość: 155 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Liczba zamknięć	2
Kod IK	IK08
Wskazówka	Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy Opcjonalnie: przyłączyce ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić Systemy zamykania do dostępu serwisowego z tyłu: wkładka zamka, możliwość wymiany na uchwyt mini Komfort AX, wkładki 27 mm, wersja A
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Liczba zamknięć: 2 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	15,66 kg
Masa brutto	15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

Cechy

Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis produktu	Obudowy obsługi AX do TFT w wersji stołowej do 24", SxWxG: 650x450x155 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności