



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Klawiatura do zamontowania 19"/4 U

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Klawiatura do zamontowania 19"/4 U ze zintegrowanym touchpadem

Zintegrowany touchpad sprawia, że nie jest konieczna dodatkowa bezpieczna instalacja myszy, co wpływa na zmniejszenie liczby kabli.



Cechy

Nr kat.	SM 6446.030
Opis produktu	Zintegrowany touchpad sprawia, że nie jest konieczna dodatkowa bezpieczna instalacja myszy, minimalizując w ten sposób ilość kabli. Klawisze o krótkim skoku można rozpoznać po dobrym odskakiwaniu, można je naciskać bez używania dużej siły i oferują dobrą impulsową reakcję.
Korzyści	Osobny blok klawiszy numerycznych pozwala na szybkie wprowadzanie parametrów Zamknięta i zmywalna powierzchnia Wysoka mechaniczna i chemiczna odporność według DIN 42 115
Materiał	Płyta frontowa: aluminium
Zakres dostawy	Kabel przyłączeniowy USB, długość 1,8 m Uszczelka Szablon nawierceń Materiał montażowy dla powierzchni
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Wysokość: 177 mm Głębokość: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Cechy

Interfejsy	1 x USB
Number keys	105
Layout	niemiecki
Resolution capacitive touchpad	40 pixels/mm
Lifetime	3 miliony cykli łączeniowych
Wymiary	Gwint: M5 Długość gwintu: 20 mm
Zakres temperatury pracy	-40 °C...90 °C
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 65 (strona frontowa, zamknięta)
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,44 kg
Masa brutto	1,82 kg
Numer taryfy celnej	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	SM Klawiatura do zamontowania 19"/4 U, SxWxG: 482,6x177x30 mm, głębokość montażowa: 23 mm, niemiecki, ze zintegrowanym touchpadem

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności