

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.050

Zasilacz sieciowy

Stan: 12.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.050 - Zasilacz sieciowy do monitora TFT

Z gniazdem IEC320, z kablem (1,5 m) do przyłączenia monitora TFT.

Cechy

Nr kat.	SM 6450.050
Materiał	Obudowa: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy	Zasilacz z wtyczką IEC 60 320 C14 zintegrowany kabel (1,5 m) do przyłączenia do monitora TFT
Wymiary	Szerokość: 112 mm Wysokość: 31 mm Głębokość: 47 mm
Napięcie wejściowe	100 - 240 V
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Zakres temperatury pracy	10 °C...40 °C
Temperatura składowania	-10 °C...80 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,254 kg
Masa brutto	0,294 kg
Numer taryfy celnej	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
Opis produktu	SM Zasilacz sieciowy, do monitora TFT, IEC 60 320: Gniazdo C14 do, wtyczki przyłączeniowej C13, wejście: 100-240 V, wyjście: 12 V