

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.050

Sprzęg obudowy CP 40, stal

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6501.050 - Sprzęg obudowy CP 40, stal dla przyłącza ramienia nośnego 90 x 71 mm

Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego 40.

Cechy

Nr kat.	CP 6501.050
Materiał	Cynk
Powierzchnia	Lakier strukturalny
Kolor	RAL 7024
Obrotowy/odchylany w pionie	tak
Rotation angle/swivel area	ok. 305°, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,18 kg
Masa brutto	1,32 kg
Numer taryfy celnej	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	CP Sprzęg obudowy CP 40, do przyłącza ramienia nośnego 90 x 71 mm, Stal

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent