



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.150

Przegub ścienny CP 40, stal

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6501.150 - Przegub ścienny CP 40, stal

Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn poziomych.

Cechy

Nr kat.	CP 6501.150
Materiał	odlew aluminiowy
Powierzchnia	Lakier strukturalny
Kolor	RAL 7024
Obrotowy/odchylany w pionie	tak
Rotation angle/swivel area	ok. 330°, pod warunkiem, że górny przegub może się swobodnie poruszać
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,119 kg
Masa brutto	2,128 kg
Numer taryfy celnej	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	CP Przegub ścienny CP 40, stal

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent