

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000 Panel Premium

Stan: 21.06.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Panel Premium Stal nierdzewna

Panel Premium ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), odporny na wysokie ciśnienie podczas płukania.



Cechy

Nr kat.	CP 6680.000
Wersja	Z obudową klawiatury
Korzyści	Odporność na mycie pod wysokim ciśnieniem: uszczelka znajduje się między dwiema powierzchniami i jest optymalnie ściśnięta za pomocą połączenia śrubowego. Nadające się do pomieszczeń czystych: połączenie śrubowe dla wysokich wymagań w przemyśle spożywczym. Wewnątrz z trzpieniami z tworzywa sztucznego lub na zewnątrz za pomocą śrub sześciokątnych.
Dane techniczne	Obudowa klawiatury pasuje do panelu montażowego szer. x wys.: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 U)
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia	Szlif prosty, ziarno 400
Wymiary	Szerokość: 530 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 66 IP X9
Pasuje do przyłącza ramienia nośnego	góra

Cechy

Cleanroom class	1 klasa czystości powietrza według DIN EN ISO 14 644-1
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Opak.	1 szt.
Waga netto	16.62
Masa brutto	17.5
Numer taryfy celnej	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505