


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6730.330

# Płyty montażu częściowego, wsuwane

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6730.330 - Płyty montażu częściowego, wsuwane do TP, TS, VX SE

Do montażu w części górnej/środkowej pulpitu na szynach systemowych do rozbudowy wewnętrznej.

## Cechy

Nr kat.	TP 6730.330
Opis produktu	Do łatwego montażu przy montowanych wcześniej śrubach mocujących.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Części górnej/środkowej w szynach systemowych zabudowy wewnętrznej Dolnej części pulpitu z boku przy zamontowanych na głębokości chassis systemowych lub poprzeczkach montażowych Inne szafy sterownicze przy szynach z otworami w siatce 25 mm
Wskazówka	Możliwe szeregowanie poprzez boczne skręcanie śrubami Maksymalna szerokość montażowa dla płyt montażu częściowego = szerokość pulpitu minus 100 mm W przypadku TP jest dodatkowo potrzebna szyna do rozbudowy wewnętrznej TP
Wymiary	Szerokość: 500 mm Wysokość: 437 mm
Pasuje do typu obudowy	TP TS VX SE CX
Pasujący do	Typ obudowy: TP TS VX SE CX

# Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	4,6 kg
Masa brutto	4,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Opis produktu	Płyty montażu częściowego, wsuwane, do TS, SE, TP, CX, szer. wys.: 500x437 mm