


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.532

Szafy sieciowe TE 7000, szerokość 600 mm

Stan: 16.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.532 - Szafy sieciowe TE 7000, szerokość 600 mm

Szafa IT TE 7000, przygotowana do indywidualnej zabudowy wnętrza.

Cechy

Nr kat.	TE 7000.532
Korzyści	Brak stelaża ramy Optymalna dostępność Łatwa instalacja dzięki możliwości rozkładania
Materiał	Blacha stalowa Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 4 mm
Powierzchnia	Rama montażowa: gruntowana zanurzeniowo Części płaskie: lakierowane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Samonośna rama montażowa 482,6 mm (19"), z przodu i tyłu, z regulacją głębokości Drzwi przeszklone przednie, łącznie z zawiasem 130°, uchwyt i zamek bębnekowy 3524 E Drzwi blaszane tylne, łącznie z zawiasem 130°, zamek bębnekowy 3524 E Zestaw do łączenia szeregowego Rama podłogowa otwarta z maksymalnym wykrojem (do alternatywnego wyposażenia w blachy modułowe) Płyta dachowa, z listwą szczotkową do wprowadzania kabli i z ukrytym wycięciem dla opcjonalnego wentylatora. Nóżki poziomujące, M10 (dołączone) Sworzeń dystansujący, 20 mm, do podnoszenia blachy dachowej (w zestawie)
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości	42 U

Cechy

Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	495 mm
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	103,6 kg
EAN	4028177434899
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207