


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625

Półka urządzeniowa wysuwna

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.625 - Półka urządzeniowa wysuwna do TE

Zestaw składający się z wentylowanej półki urządzeniowej, szyn teleskopowych oraz zestawu montażowego do bezpośredniego zamocowania, możliwe zamocowanie na różnej głębokości, obciążalność: 50 kg.

Cechy

Nr kat.	DK 7000.625
Opis produktu	Do zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 19".
Korzyści	Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości płaszczyzn 19" w siatce 25 mm Pełne wyciąganie
Materiał	Półka: blacha stalowa
Powierzchnia	Półka: lakierowana Zestaw montażowy/szyny teleskopowe: ocynkowany
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Półka urządzeniowa, wentylowana Szyny teleskopowe z zestawem montażowym
Load capacity static	500 N
Pole styku	Szerokość: 409 mm Głębokość: 500 mm
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Głębokość: 500 mm
Odstęp płaszczyzn	395 - 645 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,577 kg
Masa brutto	4,777 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002620

Cechy

ECLASS 8.0

27189261

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19"), 500 N, Pole styku SxG: 409x500 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 395-645 mm,