

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.990

Nakrętki sprężynujące ze śrubami

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.990 - Nakrętki sprężynujące ze śrubami do profilu rowkowego "T"

M6 x 10 mm do T-kształtnych profili szczelinowych, zapewniają elastyczność i bezpieczeństwo montażu akcesoriów w T-kształtnych szynach profilowych.

Cechy

Nr kat.	DK 7000.990
Wersja	Gniazdo sześciokątne 30
Opis produktu	Nakrętki sprężyste gwarantują bezpieczny i dowolny montaż komponentów akcesoriów na rowku "T" szyn profilowych.
Zakres dostawy	Nakrętki sprężynujące Śruby, samozakleszczające
Wymiary	Gwint: M6 Długość gwintu: 10 mm
Opak.	50 szt.
Waga netto	0,25 kg
Masa brutto	0,349 kg
Numer taryfy celnej	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Opis produktu	DK Nakrętki sprężyste ze śrubami, wkręt z rowkiem krzyżowym, M6, do profilu rowkowego "T", dł.:10 mm