


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060 Zasilacz CMC III

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - Zasilacz CMC III do PU, PU Compact, listwy oświetleniowej LED, Door Control Modul

Zasilacz CMC III do zastosowań w różnych zakresach napięcia zasilającego.



Cechy

Nr kat.	DK 7030.060
Opis produktu	Zasilacz został specjalnie dopasowany do stylistyki CMC III i można go umieścić w zestawie montażowym. Poza specjalnym wtykiem do CMC III Processing Unit/-Compact są jeszcze dwa dodatkowe zaciski pełniące funkcję wyjść 24 V do dyspozycji.
Materiał	Tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Przód: gładki Obudowa: struktura
Kolor	Przód: RAL 9005 Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy	Kabel przyłączeniowy 24 V (DC) Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
Długość kabla przyłączeniowego	600 mm
Input connection	Gniazdo C14
Prąd wyjściowy (maks.)	2,5 A

Cechy

Wymiary	Szerokość: 138 mm Wysokość: 40 mm Głębokość: 132 mm
Zakres temperatury pracy	0 °C...40 °C
Napięcie wyjściowe	Napięcie wyjściowe: 24 V DC
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	5...95 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,65 kg
Masa brutto	0,652 kg
Numer taryfy celnej	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis produktu	DK Zasilacz CMC III, do zasilania komponentów CMC III, wejście: C14 100-240 V, 50/60 Hz, wyjście: 24 V DC, 2 A, 1 x wyjście przez złącze wtykowe, 2 x wyjście przez złącze zaciskowe,

Aprobaty

Aprobaty	UL UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja producent Deklaracja zgodności