


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

**Szyny ślizgowe, 1 U, z regulacją
głębokości**

Stan: 13.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Szyny ślizgowe, 1 U, z regulacją głębokości do szaf serwerowych i sieciowych z dwoma calowymi ramami montażowymi i TE, szynami profilowymi w kształcie litery L

Do TE, ram montażowych 19", szyn profilowych L-kształtnych, wyjmowane.

Cechy

Nr kat.	DK 7063.883
Opis produktu	Szyna ślizgowa jest każdorazowo wyciągana na wymaganą długość i mocowana między przednim a tylnym poziomem montażowym. Umieszczone z tylnej strony noski zawieszeniowe i frontowe połączenie śrubowe pozwalają na wygodny montaż, którego może dokonać jedna osoba. Montowane podzespoły montażowe wsuwane są na szynę ślizgową w pozycji leżącej i opcjonalnie ustalane za pomocą otworów mocowania na poziomie montażowym.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Szczególnie wąska konstrukcja szyny montażowej pozwala na zastosowanie w najczęstszych przypadkach calowych komponentów montażowych. W związku ze swoim mocowaniem na znormalizowanych poziomach montażowych jest ona zależna od producenta. Szyna ślizgowa tylko nieznacznie zmniejsza przestrzeń montażową poniżej szyny ślizgowej tak, że znajdująca się poniżej jednostka wysokości wykorzystywana może być tylko w ograniczony sposób.
Obciążalność (statyczna)	80 kg
Pole styku	Szerokość: 50 mm
Długość	590: 930 mm
Opak.	2 szt.

Cechy

Waga netto	3.25
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261