

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7064.000

Szyny teleskopowe

Stan: 26.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7064.000 - Szyny teleskopowe do półek urządzeniowych do montażu do ramy szafy VX i do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań DK i TS

Do późniejszego przezbrajania zamontowanych na stałe półek urządzeń na pełne wysuwanie poprzez wymianę istniejących trzpieni mocujących lub szyn montażowych (wersja dla dużych obciążeń) na szyny teleskopowe.

Cechy

Nr kat.	DK 7064.000
Opis produktu	Wbudowane na stałe półki mogą być łatwo przystosowane do pełnego wysuwania. W tym celu dostępne sworznie mocujące lub szyny (wersja dla dużych ciężarów) są wymieniane na szyny teleskopowe.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Suitable for component shelf depth	400 mm
Obciążalność	100 kg
Wskazówka	Montowanie i ustalanie w siatce 25 mm w głębokości szafy.
Opak.	2 szt.
Waga netto	2,24 kg
Masa brutto	2,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620

Cechy

ECLASS 8.0

27189261

Opis produktu

DK Szyny teleskopowe do półek urządzeniowych, do montażu na ramie szafy TS 8, 1000 N, do szaf o głębokości: 400 mm, w siatce 25 mm,