

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7066.700

## Szyny teleskopowe

Stan: 17.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7066.700 - Szyny teleskopowe do półek urządzeniowych do montażu do ramy szafy VX i do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań DK i TS

Do późniejszego przezbrajania zamontowanych na stałe półek urządzeń na pełne wysuwanie poprzez wymianę istniejących trzpieni mocujących lub szyn montażowych (wersja dla dużych obciążeń) na szyny teleskopowe.

## Cechy

Nr kat.	DK 7066.700
Opis produktu	Wbudowane na stałe półki mogą być łatwo przystosowane do pełnego wysuwania. W tym celu dostępne sworznie mocujące lub szyny (wersja dla dużych ciężarów) są wymieniane na szyny teleskopowe.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Suitable for component shelf depth	700 mm
Obciążalność	100 kg
Wskazówka	Montowanie i ustalanie w siatce 25 mm w głębokości szafy.
Opak.	2 szt.
Waga netto	4,13 kg
Masa brutto	4,33 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620

# Cechy

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Opis produktu

DK Szyny teleskopowe do półek urządzeniowych, do montażu na ramie szafy TS 8, 1000 N, do szaf o głębokości: 700 mm, w siatce 25 mm,