


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.200

Listwa szczotkowa

Stan: 07.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.200 - Listwa szczotkowa

Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę szczotkową.

Cechy

Nr kat.	DK 7072.200
Opis produktu	Do indywidualnej zabudowy płaskich części, płyt kołnierзовych i paneli. Wycięcia do prowadzenia kabli do wymaganych pozycji na ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, płycie dachowej i podłogowej mogą zostać wyklejone przy pomocy listwy szczotkowej łatwo osadzanej.
Korzyści	Nasadzana powierzchnia: 10 mm
Sposób działania	Maksymalna wysokość wycięcia: 38 mm
Materiał	Osłona z tworzywa: 18 mm Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Długość szczeciny	30 mm
Długość	2 m
Wymiary	Długość: 2 m
do grubości materiału	0,6 - 1,5 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,43 kg
Masa brutto	0,433 kg
Numer taryfy celnej	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Opis produktu	DK Listwa szczotkowa, dł.: 2 m, długość włosia: 30 mm, do blachy o grubości: 0,6-1,5 mm